

Podłogowy punkt zasilania PPZ E06 – do podłogi podniesionej.

Parametry techniczne.


- materiał: **poliamid**,
- PPZ z **ramką R5** do wykładzin miękkich lub z **ramką R12** do terakoty, gresu itp.,
- **ramka R5** pod grubość wykładzin = 5 mm lub
ramka R12 pod grub. płytek (+ klej) = 12 mm,
- min. zagłębienie: **70 mm**,
- montaż maks. **6 gniazd** standardu M45,
- układ gniazd – **skośny**,
- w PPZ E06 – **jeden** wypust na kabelki,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości).




PPZ E06 – *do podłóg podniesionych,*
z ramką R5 lub z ramką R12.

Wymiary otworu montażowego

(w płycie podłogi podniesionej): 194 x 252 mm.



	<p>Ramka – służy do przycięnięcia wykładziny miękkiej - R5 lub płytek, paneli itp. - R12.</p> <p>Ramka z poliamidu: 2 podstawowe wykonania – ramka R5 (5 mm) oraz ramka R12 12 mm)..</p>
---	--

- do podłóg podniesionych o grubości płyty: **15 – 35 mm**

oznaczenie	kolor ramki	nr katalogowy
PPZ2 E06 R5 7011	szary	456 423 010
PPZ2 E06 R12 7011	szary	456 443 010

- do podłóg podniesionych o grubości płyty: **35 - 50 mm**

oznaczenie	kolor ramki	nr katalogowy
PPZ3 E06 R5 7011	szary	456 424 010
PPZ3 E06 R12 7011	szary	456 444 010

Puszki montażowe.

W **PPZ E06** można zamontować maks. **6 gniazd M45** (45 x 45 mm).

Gniazda M45 montowane w **2 puszkach** montażowych **GBM3**, po 3 gniazda w każdej puszcze GBM3.

Nr katalog. puszek **GBM3: 456 601 010.**

Układ gniazd w PPZ - **skośny** (wtyczki wsuwane w gniazda - **z boku**).



*Pojedyncza puszka montażowa **GBM3**.*



*2 puszki montażowe **GBM3**.*