


Podłogowy punkt zasilania PPZ E09 - do podłogi podniesionej.

Parametry techniczne.

- materiał: **poliamid**,
- PPZ z ramką R5 do wykładzin miękkich lub z ramką R12 do terakoty, gresu itp.,
- ramka R5 pod grubość wykładzin = 5 mm lub ramka R12 pod grub. płytek (+ klej) = 12 mm,
- min. zagłębienie: 80 mm,
- montaż maks. 9 gniazd standardu M45,
- układ gniazd w pokrywie - **poziomy**,
- w PPZ E09 - **jeden** wypust na kabelki,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości).



**PPZ E09 - *do podłóg podniesionych*,
z ramką R5 lub z ramką R12.**



	<p>Ramka – służy do dociśnięcia wykładziny miękkiej - R5 lub płytek - R12.</p> <p>Ramka z poliamidu: 2 podstawowe wykonania – ramka R5 (5 mm) oraz ramka R12 12 mm)..</p>
--	---

- do podłóg podniesionych o grubości płyty: **15 – 35 mm**

oznaczenie	kolor ramki	nr katalogowy
PPZ2 E09 R5 7011	szary	459 423 010
PPZ2 E09 R12 7011	szary	459 443 010

- do podłóg podniesionych o grubości płyty: **35 - 50 mm**

oznaczenie	kolor ramki	nr katalogowy
PPZ3 E09 R5 7011	szary	459 424 010
PPZ3 E09 R12 7011	szary	459 444 010

Uwaga:

otwór (wycięcie w płycie podłogi podniesionej)
pod PPZ2 09 lub PPZ3 09: **194 x 252 mm**.

Puszki montażowe.

W **PPZ E09** można zamontować maks. **9 gniazd M45** (45 x 45 mm).


Gniazda montowane w **3 puszkach montażowych GBPM6**, po 3 gniazda (6 pojed. modułów) w każdej puszcze.

Układ gniazd w PPZ E09: **poziomy**.

Puszki **GBPM6** są dostępne w **2 wykonaniach**:

GPPM6S - puszki od spodu zamknięte, nr katalog. **659 601 030**.

GBPM6D - puszki od spodu otwarte nr katalog. **659 601 020**.



*3 puszki montażowe **GBPM6S***



*3 puszki montażowe **GBPM6D***