

Podłogowy punkt zasilania okrągły PPZ R30 - do podłogi podniesionej.



Parametry techniczne:

- materiał: **poliamid bezhalogenowy**,
- kształt: **okrągły**,
- **PPZ z ramką R5** do wykładzin miękkich lub z **kantem K12** do gresu itp.,
- **ramka** pod grubość wykładzin = 5 mm lub
- **kant** pod grub. płytek (+ klej) = 12 mm,
- średnica korpusu: **Ø 305 mm**,
- otwór pod PPZ w płycie podłogi podniesionej: **Ø 307 mm**,
- średnica zewn. ramki dociskającej: **Ø 327 mm**
- **zagłębienie PPZ: 90 mm**,
- PPZ przeznaczony do montażu maks. **12 gniazd** standardu M45,
w 3 puszkach montażowych,
- ułożenie gniazd - **poziome**,
- w PPZ **jeden wypust** na kabelki (wymiary: 105 x 35 mm),
- **uwaga**: ciężno wypustu z poliamidu (**nowość!**),
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),
- **zastosowanie**: w pomieszczeniach wewnątrz budynków; montaż w podłogach czyszczonych na sucho (**IP 20** przy otwartym dekielku; **IP30** – przy zamkniętym),
- **obciążalność**: punktowa = 1500N; powierzchniowa (rozłożona) – 2000N.



Okrągły PPZ R30 z ramką lub kantem - do podłogi podniesionej.

A. PPZ R30 z ramką.

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p>
--	---

Typ - model	Kolor ramki	Grubość płyty	Wymiary otworu w płycie	Nr katalogowy
PPZ2 R30 R5 7011	szary	15 - 35 mm	Φ 307 mm	755 423 010
PPZ3 R30 R5 7011	szary	35 - 50 mm	Φ 307 mm	755 424 010
PPZ0 R30 R5 7011	szary	płyta mineralna	Φ 307 mm	755 427 010



B. PPZ R30 z kantem (pionową krawędzią).

	<p>Kant – służy do obróbienia korpusu PPZ płytkami, panelami itp. (doczołowo). Płytki gresowe (panele) wklejane również w klapę..</p> <p>Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – K12 (12 mm).</p>
--	---

Typ - model	Kolor ramki	Grubość płyty	Wymiary otworu w płycie	Nr katalogowy
PPZ2 R30 K12 7011	szary	15 - 35 mm	Φ 307 mm	755 543 010
PPZ3 R30 K12 7011	szary	35 - 50 mm	Φ 307 mm	755 544 010
PPZ0 R30 K12 7011	szary	płyta mineralna	Φ 307 mm	755 547 010



C. Puszki montażowe.

Łącznie w PPZ R30 można zamontować **12 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm),
Układ gniazd – **poziomy** (wtyczki wsuwane pionowo, od góry).

Do montażu gniazd w **PPZ R30** służą **3 puszki** montażowe **PM12Q M8**;
po **4 gniazda** w każdej puszcze (lub **24 pojedynczych modułów**).



Puszka montażowa **PM12Q M8**, nr katalog. **705 998 050**.